

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2402B****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia.

2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Platformy z ocelového plechu **zarovno** s rámom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet radiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Maximálna nosnosť	600 kg
Ø kolesa	200 mm
Typ	2402B

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Norma	EN 1757-3
Výška nakladacej plochy dolu	270 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Materiál Koleso	TPE
Výška	900 mm
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hĺbka	709 mm
Hmotnosť	61 kg
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Šírka	1197 mm
Výška nakladacej plochy hore	900 mm
Druh produktu	Stolový vozík