


**fetra**<sup>®</sup>  
....**Prepravný vozík, Typ: 1330L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919900 1330L
GTIN	4017976013305
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraný rúrkový rám, **bezpečnostná rukoväť** z plastu. Z rúrkovej ocele s lopatou z ocelového plechu. Kolesá plnené vzduchom nasadené na plastovej obruci s nábojom s valčekovými ložiskami.

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s **práškovým nástrekom**.

**Technický opis**

Povrch lopatky Dĺžka	250 mm
Typ	1330L
Povrch lopatky Šírka	320 mm
Hmotnosť	15 kg
Šírka	580 mm
Nosnosť	300 kg
Ø kolesa	260 mm

Materiál Koleso	kolieska plnené vzduchom
Výška	1300 mm
Druh produktu	Prepravný vozík