

**Etážový vozík so 4 úložnými plochami, Typ: 8312****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919880 8312
GTIN	4017976083124
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, čelné steny s vertikálnymi rúrkovými vzperami s rozstupom 130 mm. Platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom. Police nastaviteľné v rasti 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.****Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Nosnosť celkovo	600 kg
Materiál Koleso	TPE
Šírka nakladacej plochy	1000 mm

Typ	8312
Výška ložnej plochy 2	669 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška ložnej plochy 4	1469 mm
Norma	EN 1757-3
Nosnosť na policu	90 kg
Hmotnosť	83 kg
Šírka	1169 mm
Ø kolesa	200 mm
Výška ložnej plochy 1	269 mm
Posuvná rukoväť	áno
Výška ložnej plochy 3	1069 mm
Výška	1800 mm
Výškovo nastaviteľná mriežka	100 mm
Hĺbka	709 mm
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Prestavenie výšky v mriežke	100 mm
Druh produktu	Etážový vozík