

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2403B****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia.

2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Platformy z ocelového plechu **zarovno** s rámom.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Materiál Koleso	TPE
Hĺbka	809 mm

Výška	900 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Šírka	1397 mm
Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Výška nakladacej plochy dolu	270 mm
Výška nakladacej plochy hore	900 mm
Ø kolesa	200 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Typ	2403B
Hmotnosť	78 kg
Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Stolový vozík