

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 2496****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919860 2496
GTIN	4017976502496
Trieda položky	96F

**Popis****Prevedenie:**

Oceľová rúra a profilová oceľ, platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatika a náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Materiál Koleso	TPE
Šírka	737 mm
Norma	EN 1757-3

Výška nakladacej plochy dolu	228 mm
Hĺbka	609 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Maximálna nosnosť	500 kg
Šírka nakladacej plochy	600 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hmotnosť	32 kg
Ø kolesa	160 mm
Typ	2496
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy hore	860 mm
Výška	860 mm
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Druh produktu	Stolový vozík