

fetra[®]
....**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 4820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919870 4820
GTIN	4017976048208
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia. **vane neprepúšťajúce olej.**
2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. **Olejotesné vane** s okrajom vysokým **40 mm.**

Norma:**EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.****Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet radiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Typ	4820
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Materiál Koleso	TPE

Maximálna nosnosť	400 kg
Šírka	1021 mm
Výška	870 mm
Výška nakladacej plochy dolu	207 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Hmotnosť	36 kg
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Ø kolesa	160 mm
Výška nakladacej plochy hore	829 mm
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Hĺbka	500 mm
Druh produktu	Stolový vozík