

HOLEX**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, BT 50, Rozsah upínania: 2,5-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Trieda položky	32K

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

- **Úzka konštrukcia.**
- **Cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.**
- **Optimálne upínacie momenty na nástroji.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Rozsah upínania	2,5 - 16 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	106 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Upínač	BT 50
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	A

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 50 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje M _{d max}	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička