

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar AD, BT 40, Rozsah upínania: 1-16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303171 1-16
GTIN	4045197937964
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/dola.

Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Úzka konštrukcia.**
- **Cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.**
- **Optimálne upínacie momenty na nástroji.**

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Rozsah upínania	1 - 16 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Vonkajší Ø D	50 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	95 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	AD
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička