

**Garant****Krátka vrtacia hlavička Tvar AD, BT 50, Rozsah upínania: 1-16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303172 1-16   |
| GTIN             | 4045197937971 |
| Trieda položky   | 31B           |

## Popis

### Prevedenie:

Pre chod doprava/dola.

Presnosť vystredeného chodu  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Úzka konštrukcia.**
- **Cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.**
- **Optimálne upínacie momenty na nástroji.**

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho kľúča.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

## Technický opis

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Rozsah upínania                       | 1 - 16 mm  |
| Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 | TX25       |
| Vonkajší Ø D                          | 50 mm      |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A               | 106 mm     |
| Upínač                                | BT 50      |
| Norma upínača                         | ISO 7388-2 |
| Norma upínača                         | JIS B6339  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Tvar   | AD                                |
| Vnútorne chladenie   | áno, s max. 50 bar                |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach                           | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti                              | ≤ 20 μm                           |
| maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d\ max}$ | ≤ 14 Nm                           |
| Druh produktu  | Krátka vŕtacia hlavička           |