

**Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 4822****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919870 4822
GTIN	4017976048222
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia. **vane neprepúšťajúce olej.**

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. **Olejotesné vane** s okrajom vysokým **40 mm.**

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Materiál Koleso	TPE
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Typ	4822

Ø kolesa	200 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Výška nakladacej plochy dolu	248 mm
Hmotnosť	47 kg
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Šírka	1171 mm
Výška nakladacej plochy hore	870 mm
Maximálna nosnosť	400 kg
Výška	910 mm
Norma	EN 1757-3
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Hĺbka	700 mm
Druh produktu	Stolový vozík