

**Garant****LOEU 090408 R-L, HB7635, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 4\text{mm}$ 

## Technický opis

Typ	INOX
Posuv $f_z$	0,08 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOEU090408 R-L
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	105	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		