

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	6,13 mm
Uhol rampy α_{\max}	3,73 Stupeň
Počet rezných hrán Z	2
Ø stopky D_s h6	16 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	24 mm
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	30 mm
Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
Dĺžka výčnelku L_1	70 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310

Vřtacie cirkulárové frézy a _p	0,3 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2