

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 20/3mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	10,13 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,26 Stupeň
Montážny závit M	M10
Celková dĺžka L_{celk}	28 mm
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	32 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Ø D_3	12 mm

Ø D ₂	18 mm
Vítacie cirkulárové frézy a _p	0,3 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	38 mm
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 1	219799 1