

**Garant****Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Trieda položky	210

**Popis****Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

**Technický opis**

Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	95 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	10,43 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	48 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	3,29 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Počet rezných hrán Z	2
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	38 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	25 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	25 mm

Vnútorne chladenie	áno
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	39 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2