

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 16/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	16 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø D_1 h6	8,5 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	0,3 mm
Vnútorné chladenie	áno
Montážny závit M	M8
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	24 mm
Ø D_2	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310

Celková dĺžka L_{celk}	25 mm
Uhol rampy α_{max}	3,73 Stupeň
$\varnothing D_3$	8 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	6,13 mm
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 1	219799 1