

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 22/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	36 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Ø rezných hrán D _c	22 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	42 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	0,3 mm
Celková dĺžka L _{celk}	180 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø D ₃	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310
Uhol rampy α _{max}	1,89 Stupeň

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	12,13 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP