

**Garant**

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok  
Z: 25/2mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Trieda položky	210

## Popis

### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.  
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

## Technický opis

Vŕtacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	3,29 Stupeň
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	38 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka $L_{celk}$	36 mm
Ø $D_3$	13 mm
Montážny závit M	M12

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Vnútorne chladenie	áno
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP