

**Garant****Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Trieda položky	210

**Popis****Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku $L_1$	40 mm
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	48 mm
Vnútorné chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Uhol rampy $\alpha_{max}$	3,71 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	62 mm
Ø $D_3$	16 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	100 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	12,34 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP