

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 35/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Uhol rampy α_{\max}	2,99 Stupeň
Ø rezných hrán D_c	35 mm
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	54 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	15,34 mm
Ø D_3	19 mm

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	68 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0