

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 50/3mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Vnútorne chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	84 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Ø rezných hrán D _c	50 mm
Víťacie cirkulárové frézy a _p	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	3

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,51 Stupeň
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 5,0

211750 5,0

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP