

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø D ₃	16 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	48 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	62 mm
Vítacie cirkulárové frézy a _p	1,5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	120 mm
Ø stopky D _s h ₆	32 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	12,34 mm
Uhol rampy α _{max}	3,71 Stupeň

Celková dĺžka L_{celk}	200 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0