

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 100/7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	7
Uhol rampy α_{\max}	0,57 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	80,34 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	184 mm
Vnútorné chladenie	áno

vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	198 mm
\varnothing rezných hrán D_c	100 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP