

Garant

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215952 25/3 |
| GTIN | 4045197939845 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Celková dĺžka L_{celk} | 180 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$ | 8 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. |
| Ø rezných hrán D_c | 25 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 25 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 30 mm |
| Séria | Power Tang |
| Prevedenie stopky | Valcová stopka |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Členenie britov | nerovnaké |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2 | 211750 1,2 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |