

**Garant****90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215956 20/3
GTIN	4045197939913
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.  
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	20 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	110 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p max</sub>	8 mm
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2