

Garant**90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Trieda položky	210

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	47 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4
Celková dĺžka L_{celk}	131 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	69 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán D_c	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Séria	Power Tang
Počet otočných rezných platničiek	24
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2