

Garant

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215968 40/6
GTIN	4045197940049
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	6
Ø rezných hrán D_c	40 mm

Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2