

Garant**90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang, so závitom, Ø D / Z_{eff}: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Trieda položky	210

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Celková dĺžka L _{celk}	45 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
efektívny počet rezných hrán Z _{eff}	2
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	32 mm
Montážny závit M	M12
Séria	Power Tang
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Počet otočných rezných platničiek	8
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2