

**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216625 11
GTIN	4045197940179
Trieda položky	220

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
maximálny \varnothing skosenia D_{max}	20 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	SP..060304
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	32 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
8IP

674252 8IP

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 1,2

211750 1,2