

Nádoba na triesky s vloženým dnom z dierovaného plechu, Objem kontajneru: 300l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919930 300
GTIN	2050001936745
Trieda položky	94B

Popis

Prevedenie:

Nádoba neprepúšťajúca olej ani vodu je vybavená **naskrutkovaným perforovaným plechom na celom dne**, ako aj 1-palcovým vypúšťacím kohútom. Preto sa špeciálne hodí **na zber a oddelovanie tekutín a pevných látok**.

Nádobu s hrúbkou steny 3 mm je možné pohodlne vyklopiť pomocou lana zo sedadla vozíka.

Základný rám obsahuje obaly na vidlice na hroty vidlíc vidlicového vozíka.

Poistenie proti neúmyselnému zošmyknutiu, plech vane s profilom po obvode.

Povrchová úprava farby:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žltó-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005.

Technický opis

olejotesne zvarané	áno
Osi vjazdu Rozmer D	60 mm
Dĺžka	1440 mm
Zariadenia na výrobu perforovaných plechov	medzipolica z dierovaného plechu

Zalievanie hrán	395 mm
Osi vjazdu Vzďialenosť A	10 mm
Vnútorňy rozmer vjazdu Výška	60 mm
Lano	áno
Sklápací mechanizmus	Lano
Objem kontajneru	300 l
s osami vjazdu	áno
Vnútorňy rozmer vjazdu Šírka	200 mm
Výpustňy kohútik Prevedenie	výpustňy ventil bez sitka
Šírka	680 mm
Hmotnosť	112 kg
Výška	580 mm
Osi vjazdu Rozmer A	200 mm
Nosnosť	750 kg
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápacia nádoba

Príslušenstvo

Sada koliesok pre nádobu na triesky a vyklápaciu nádobu, polyamid, 4dielna Nosnosť/koleso 450

919970 450