

fetra[®]
....**Vidlicový zdvižný vozík, Dĺžka vidlíc: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919910 800
GTIN	4017976021188
Trieda položky	96D

Popis**Prevedenie:**

Rám a vidlice v beztorznej škrupinovej konštrukcii.

Stabilný ocelový oj s protiložiskom pre deceleračný režim. Nylonové vidlicové kolieska Single Ø 80 × 93 mm.

Povrchová úprava farby:

Žltá práškovo nanášaná farba.

Technický opis

Hmotnosť	66 kg
Vidlicové kolieska Ø	80×93 mm
Váhy	nie
Materiál Riadiace kladky	pružné celogumové
Nosnosť	2500 kg
Materiál vidlicové kladky	Single nylonové, bezstopové
Šírka vidlíc	160 mm
Šírka	540 mm

Dĺžka vidlíc	800 mm
Dĺžka	1 190 mm
Oblasť zdvihu	85 - 200 mm
Riadiace kladky Ø	200×50 mm
Farba	žltá
Druh produktu	Vidlicový zdvižný vozík