


Vyklápacia nádoba s malou konštrukčnou výškou, lakovaná, Objem kontajneru: 500l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919955 500
GTIN	2050001937445
Trieda položky	94B

Popis

Prevedenie:

Vyklápacie nádrže **pre pevné látky s nízkou konštrukčnou výškou** a výhodným uhlom naklápania. Možnosť naklápania v ľubovoľnej výške pomocou ťahania lanka.

Plech vane je vybavený obvodovým okrajovým profilom a stabilným základným rámom so zasúvacími vreckami. Poistka zabraňuje náhodnému pošmyknutiu a prevráteniu.

Vnútorne rozmery zásuvného vrečka AxD = 200x60 mm.

Povrchová úprava farby:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žlto-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005 .

Technický opis

Nosnosť	1000 kg
Výška	680 mm
Dĺžka	1440 mm
Hmotnosť	111 kg

Osi vjazdu Vzdialenosť A	150 mm
Šírka	780 mm
Rozsah použitia	na pevné materiály
Objem kontajneru	500 l
Zalievacie hrán	495 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápacia nádoba

Príslušenstvo

Sada koliesok pre nádobu na triesky a vyklápaciu nádobu,
polyamid, 4dielna Nosnosť/koleso 450

919970 450