



## Odihlovač ROTO-DRIVE s odihlovacou hlavou Ø 10,4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	838605
GTIN	7290005395451
Trieda položky	83G

### Popis

**Prevedenie:**

Rukoväť s otočnou vymeniteľnou odihlovacou hlavou. Jednoduchá manipulácia vďaka kľukovému systému.

**Použitie:**

Na čisté odihľovanie, zrážanie hrán alebo dokončenie otvorov, vonkajších priemerov, závitov a matíc bez námahy.

### Technický opis

Celková dĺžka	155 mm
Druh produktu	Odihlovač

### Príslušenstvo

Hlava na odihľovanie otvorov HSS 90°, so stopkou Ø odhrotovacej hlavy 3,2	838610 3,2
Čepel' na čistenie vnútorných závitov HSS	838710
Hlava na odihľovanie otvorov HSS 90°, so stopkou Ø odhrotovacej hlavy 20	838610 20
Hlava na odihľovanie otvorov HSS 90°, so stopkou Ø odhrotovacej hlavy 10,4	838610 10,4

Hlava HSS na vonkajšie odihlovanie pre Ø 4 – 18 mm	838660
Odhlovač otvorov 90°, so stopkou HSS, povlak TiN Ø odhrotovacej hlavy 10,4	838611 10,4
Hlava na odihlovanie otvorov HSS 90°, so stopkou Ø odhrotovacej hlavy 6,3	838610 6,3
Čepel' HSS na odstránenie otrepov z drážok pre O-krúžky	838760