

**Vyklápač RAL 5007 s výpustným kohútom, Objem kontajneru: 250l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919920 250
GTIN	4017976147017
Trieda položky	96D

**Popis****Prevedenie:**

Kaďa neprepúšťajúca olej, uložená výklopne.

Okraj kade hore je dvakrát lemovaný.

Spodný rám s integrovanými dutinami na vidlice, pochôdzny plech a poistka proti vyklopeniu.

2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom) s TPE pneumatikami, náboje uložené v radiálnych guľôčkových ložiskách.

Centrálny brzdový systém TOTALSTOP podľa normy EN 1757-3 sériovo použitý na otočných kolieskach.

**Popis:**

Vypúšťací kohút

so sitkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie sa spustí manuálne.

Na vyprázdňovanie pomocou vidlicového vozíka alebo pri vysoko zaťažení odporúčame samovyklápač.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

**Technický opis**

Osi vjazdu Vzďialenosť A	203 mm
--------------------------	--------

Ø kolesa	200 mm
Vnútorňý rozmer vjazdu Šírka	194 mm
Výška	780 mm
Dĺžka	1359 mm
Počer riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Veľkosť škatule dĺžka	1200 mm
olejotesne zvarané	áno
Veľkosť škatule výška	413 mm
Objem kontajneru	250 l
Hmotnosť	70 kg
Veľkosť škatule šírka	652 mm
Lano	nie
s osami vjazdu	áno
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil so sitkom
Sklápacie zaistenie	áno
Zalievanie hrán výška s kolieskami	780 mm
Sklápací mechanizmus	rucné
Šírka	713 mm
Osi vjazdu Rozmer A	194 mm
Vnútorňý rozmer vjazdu Výška	72 mm
Nosnosť	750 kg
Osi vjazdu Rozmer D	72 mm
Osi vjazdu Rozmer C	603 mm
Počer kolies	4
Počer konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Materiál Koleso	TPE
Farba	brilantová modrá RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Vyklápacia nádoba

