

**Vidlicový zdvižný vozík, Dĺžka vidlíc: 1150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 919910 1150 |
| GTIN | 4017976021164 |
| Trieda položky | 96D |

Popis**Prevedenie:**

Rám a vidlice v beztorznej škrupinovej konštrukcii.

Stabilný ocelový oj s protiložiskom pre deceleračný režim. Nylonové vidlicové kolieska TandemØ 80 × 70 mm.

Povrchová úprava farby:

Žltá práškovo nanášaná farba.

Technický opis

| | |
|----------------------|-------------|
| Hmotnosť | 76 kg |
| Vidlicové kolieska Ø | 80×70 mm |
| Dĺžka vidlíc | 1150 mm |
| Dĺžka | 1540 mm |
| Oblasť zdvihu | 85 - 200 mm |
| Šírka | 540 mm |
| Šírka vidlíc | 160 mm |
| Riadiace kladky Ø | 200×50 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiál Riadiace kladky | pružné celogumové |
| Váhy | nie |
| Nosnosť | 2500 kg |
| Materiál vidlicové kladky | Tandem nylonové, bezstopové |
| Farba | žltá |
| Druh produktu | Vidlicový zdvižný vozík |