


Vyklápacia nádoba s malou konštrukčnou výškou, lakovaná, Objem kontajneru: 750l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919955 750
GTIN	2050001937452
Trieda položky	94B

Popis

Prevedenie:

Vyklápacie nádrže **pre pevné látky s nízkou konštrukčnou výškou** a výhodným uhlom naklápania. Možnosť naklápania v ľubovoľnej výške pomocou ťahania lanka.

Plech vane je vybavený obvodovým okrajovým profilom a stabilným základným rámom so zasúvacími vreckami. Poistka zabraňuje náhodnému pošmyknutiu a prevráteniu.

Vnútorné rozmery zásuvného vrečka AxD = 200x60 mm.

Povrchová úprava farby:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žltó-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005 .

Technický opis

Šírka	1280 mm
Rozsah použitia	na pevné materiály
Osi vjazdu Vzdialenosť A	495 mm
Objem kontajneru	750 l

Nosnosť	1000 kg
Výška	680 mm
Hmotnosť	139 kg
Dĺžka	1440 mm
Zalievacie hrán	495 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápacia nádoba

Príslušenstvo

Sada koliesok pre nádobu na triesky a vyklápaciu nádobu,
polyamid, 4dielna Nosnosť/koleso 450

919970 450