

## Nádoba na triesky s vloženým dnom z dierovaného plechu, Objem kontajneru: 750l



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919930 750
GTIN	2050001936769
Trieda položky	94B

### Popis

#### Prevedenie:

Nádoba neprepúšťajúca olej ani vodu je vybavená **naskrutkovaným perforovaným plechom na celom dne**, ako aj 1-palcovým vypúšťacím kohútom. Preto sa špeciálne hodí **na zber a oddelovanie tekutín a pevných látok**.

Nádobu s hrúbkou steny 3 mm je možné pohodlne vyklopiť pomocou lana zo sedadla vozíka.

Základný rám obsahuje obaly na vidlice na hroty vidlíc vidlicového vozíka.

Poistenie proti neúmyselnému zošmyknutiu, plech vane s profilom po obvode.

#### Povrchová úprava farby:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žltó-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005.

### Technický opis

Výška	680 mm
Zalievanie hrán	495 mm
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil bez sitka
s osami vjazdu	áno

Vnútorý rozmer vjazdu Šírka	200 mm
Objem kontajneru	750 l
Nosnosť	1000 kg
Sklápací mechanizmus	Lano
Šírka	1280 mm
Lano	áno
Vnútorý rozmer vjazdu Výška	60 mm
Osi vjazdu Rozmer D	60 mm
Hmotnosť	169 kg
Osi vjazdu Rozmer A	200 mm
olejotesne zvarané	áno
Dĺžka	1440 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A	495 mm
Zariadenia na výrobu perforovaných plechov	medzipolica z dierovaného plechu
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápacia nádoba

## Príslušenstvo

Sada koliesok pre nádobu na triesky a vyklápaciu nádobu,  
polyamid, 4dielna Nosnosť/koleso 450

919970 450