

Vyklápacia nádoba s malou konštrukčnou výškou, lakovaná, Objem kontajneru: 1000l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919955 1000
GTIN	2050001937469
Trieda položky	94B

Popis

Prevedenie:

Vyklápacie nádrže **pre pevné látky s nízkou konštrukčnou výškou** a výhodným uhlom naklápania. Možnosť naklápania v ľubovoľnej výške pomocou ťahania lanka.

Plech vane je vybavený obvodovým okrajovým profilom a stabilným základným rámom so zasúvacími vreckami. Poistka zabraňuje náhodnému pošmyknutiu a prevráteniu.

Vnútorne rozmery zásuvného vrečka AxD = 200x60 mm.

Povrchová úprava farby:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žltó-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bleďošedá RAL 7005 .

Technický opis

Dĺžka	1640 mm
Nosnosť	1500 kg
Výška	780 mm
Rozsah použitia	na pevné materiály

Osi vjazdu Vzďalienosť A	495 mm
Šírka	1280 mm
Hmotnosť	184 kg
Objem kontajneru	1000 l
Zalievanie hrán	565 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápacia nádoba

Príslušenstvo

Sada koliesok pre nádobu na triesky a vyklápaciu nádobu,
polyamid, 4dielna Nosnosť/koleso 450

919970 450