

Skriňový vozík na triesky s vložkou z dierovaného plechu, Objem kontajneru: 250l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919935 250
GTIN	2050001936776
Trieda položky	94B

Popis

Prevedenie:

Nádoba nepriepustná pre olej a vodu je vhodná na **vyprázdňovanie na úrovni terénu** a je vybavená vložkou z dierovaného plechu a vypúšťacím kohútom.

Nádoba disponuje osami vjazdu a poistkami proti neúmyselnému zošmyknutiu a vyklopeniu. Vrátane 2 úplne gumových kolies a 1 otočného kolieska s brzdou.

Povrchová úprava farby:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žltó-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bleďošedá RAL 7005.

Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	1
Počet kolies	3
Osi vjazdu Rozmer D	55 mm
Nosnosť	300 kg
olejotesne zvarané	áno
s osami vjazdu	áno
Zariadenia na výrobu perforovaných plechov	vložka z dierovaného plechu

Šírka	820 mm
Vnútorý rozmer vjazdu Výška	55 mm
Objem kontajneru	250 l
Vnútorý rozmer vjazdu Šírka	170 mm
Materiál Koleso	celogumové
Dĺžka	1115 mm
vyprázdňovanie na úrovni terénu	áno
Výška	990 mm
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil bez sitka
Hmotnosť	77 kg
Osi vjazdu Vzďialenosť A	465 mm
Osi vjazdu Rozmer A	170 mm
Zalievacie hrany výška s kolieskami	680 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Úžitková šírka	540 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápacia nádoba