

**Vyklápač RAL 7035 s výpustným kohútom, Objem kontajneru: 250l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919922 250
GTIN	4017976847016
Trieda položky	96D

Popis**Prevedenie:**

Kaďa neprepúšťajúca olej, uložená výklopne.

Okraj kade hore je dvakrát lemovaný.

Spodný rám s integrovanými dutinami na vidlice, pochôdzny plech a poistka proti vyklopeniu. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom) s TPE pneumatikami, náboje uložené v radiálnych guľôčkových ložiskách.

Centrálny brzdový systém TOTALSTOP podľa normy EN 1757-3 sériovo použitý na otočných kolieskach.

Popis:

Vypúšťací kohút

so sitkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie sa spustí manuálne.

Na vyprázdňovanie pomocou vidlicového vozíka alebo pri vysoko zaťažení odporúčame samovyklápač.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
---	---

Šírka	713 mm
Výška	780 mm
Počet kolies	4
Osi vjazdu Rozmer D	72 mm
Lano	nie
Objem kontajneru	250 l
Veľkosť škatule výška	413 mm
s osami vjazdu	áno
olejotesne zvarané	áno
Sklápací mechanizmus	rucné
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil so sitkom
Sklápacie zaistenie	áno
Hmotnosť	70 kg
Dĺžka	1359 mm
Osi vjazdu Vzďialenosť A	203 mm
Materiál Koleso	TPE
Osi vjazdu Rozmer A	194 mm
Ø kolesa	200 mm
Osi vjazdu Rozmer C	603 mm
Vnútorňý rozmer vjazdu Výška	72 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Nosnosť	750 kg
Zalievanie hrán výška s kolieskami	780 mm
Veľkosť škatule šírka	652 mm
Vnútorňý rozmer vjazdu Šírka	194 mm
Veľkosť škatule dĺžka	1200 mm
Farba	svetlosivá RAL 7035
Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Vyklápacia nádoba

