

## Skriňový vozík na triesky s vložkou z dierovaného plechu, Objem kontajneru: 400l



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919935 400
GTIN	2050001936783
Trieda položky	94B

### Popis

#### Prevedenie:

**Nádoba nepriepustná pre olej a vodu** je vhodná na **vyprázdňovanie na úrovni terénu** a je vybavená vložkou z dierovaného plechu a vypúšťacím kohútom.

Nádoba disponuje osami vjazdu a poistkami proti neúmyselnému zošmyknutiu a vyklopeniu. Vráta 2 úplne gumových kolies a 1 otočného kolieska s brzdou.

#### Povrchová úprava farby:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žltó-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005.

### Technický opis

Osi vjazdu Vzďialenosť A	465 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
olejotesne zvarané	áno
Zariadenia na výrobu perforovaných plechov	vložka z dierovaného plechu
Materiál Koleso	celogumové
Výška	1090 mm

Hmotnosť	93 kg
Šírka	900 mm
Vnútorý rozmer vjazdu Výška	55 mm
vyprázdňovanie na úrovni terénu	áno
Zalievanie hrán výška s kolieskami	740 mm
Dĺžka	1320 mm
Nosnosť	300 kg
Osi vjazdu Rozmer A	170 mm
Počet kolies	3
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	1
Vnútorý rozmer vjazdu Šírka	170 mm
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil bez sitka
s osami vjazdu	áno
Objem kontajneru	400 l
Osi vjazdu Rozmer D	55 mm
Úžitková šírka	620 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápacia nádoba