


 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7935, Typ označenia W29: 10-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Č. 236630; 236635; 236650

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 030204
Označenie	10-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	BK7935
Typ	INOX
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		