


KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG3000, DGB-P, Menovitý-Ø D: 32

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239822 32
GTIN	
Trieda položky	27E

Popis
Prevedenie:

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7.**

Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastavitelnosť v rozsahu μ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do $5 \times D$.

V geometrii **ASG3000** s uhlom nábehu 45° a prídavnou drážkou na definovaný odvod triesok pozdĺž reznej hrany. Pre **slepé a priechodné otvory.**

Upozornenie:

- **Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.**
- **Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.**
- **Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.**

Technický opis

Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/ot,
Menovitý-Ø D	32 mm
Dĺžka britov l_1	6 mm
Počet rezných hrán Z	8
pre držiaky č. 239880-239940	27 – 34,99
Dĺžka hlavy l	25 mm

Povrchová úprava	DGB-P
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvora	pri slepom a priechodnom otvore
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
GGG	vhodný	180	K
mokrý maximum	vhodný		