

**Vyklápač RAL 7035 s výpustným kohútom, Objem kontajneru: 450l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919922 450
GTIN	4017976847023
Trieda položky	96D

**Popis****Prevedenie:**

Kaďa neprepúšťajúca olej, uložená výklopne.

Okraj kade hore je dvakrát lemovaný.

Spodný rám s integrovanými dutinami na vidlice, pochôdzny plech a poistka proti vyklopeniu. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom) s TPE pneumatikami, náboje uložené v radiálnych guľôčkových ložiskách.

Centrálny brzdový systém TOTALSTOP podľa normy EN 1757-3 sériovo použitý na otočných kolieskach.

**Popis:**

Vypúšťací kohút

so sítkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie sa spustí manuálne.

Na vyprázdňovanie pomocou vidlicového vozíka alebo pri vysoko zaťažení odporúčame samovyklápač.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

Dĺžka	1374 mm
Vnútorňý rozmer vjazdu Výška	72 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Osi vjazdu Rozmer D	72 mm
Veľkosť škatule šírka	669 mm
Sklápacie zaistenie	áno
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Lano	nie
Hmotnosť	83 kg
Osi vjazdu Vzďialenosť A	203 mm
Osi vjazdu Rozmer C	603 mm
Sklápací mechanizmus	rucné
Veľkosť škatule výška	708 mm
Osi vjazdu Rozmer A	194 mm
Počet kolies	4
s osami vjazdu	áno
Vnútorňý rozmer vjazdu Šírka	194 mm
Zalievanie hrán výška s kolieskami	733 mm
Materiál Koleso	TPE
Ø kolesa	200 mm
Šírka	730 mm
Výška	1072 mm
Objem kontajneru	450 l
olejotesne zvarané	áno
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil so sitkom
Veľkosť škatule dĺžka	1214 mm
Nosnosť	750 kg
Farba	svetlosivá RAL 7035
Norma	EN 1757-3

Druh produktu

Vyklápacia nádoba