

Vozík na sudy, pozinkovaný, Typ: FRW-I**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Trieda položky	96U

Popis**Prevedenie:**

Jednoduchá a bezpečná preprava sudov s $\varnothing 600\text{mm}$. Konštrukcia z ocelového plechu. 4 otočné kolieska z polyamidu, jedno s brzdou, $\varnothing 100\text{ mm}$.

Povrchová úprava farby:

Žiarovo pozinkovaná.

Technický opis

vnútorný \varnothing	600 mm
Počet riadiacich koliesok bez zaistovacej brzdy	3
Nosnosť	300 kg
Materiál Riadiace kolieska	Polyamid
Šírka	655 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	1
Hmotnosť	10 kg
Výška	165 mm
Materiál	pozinkované
Hĺbka	610 mm

Ø kolesa

100 mm

Druh produktu

Vozík na sudy