

**Vyklápač RAL 7035 s výpustným kohútom, Objem kontajneru: 600l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919922 600
GTIN	4017976847030
Trieda položky	96D

Popis**Prevedenie:**

Kaďa neprepúšťajúca olej, uložená výklopne.

Okraj kade hore je dvakrát lemovaný.

Spodný rám s integrovanými dutinami na vidlice, pochôdzny plech a poistka proti vyklopeniu. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom) s TPE pneumatikami, náboje uložené v radiálnych guľôčkových ložiskách.

Centrálny brzdový systém TOTALSTOP podľa normy EN 1757-3 sériovo použitý na otočných kolieskach.

Popis:

Vypúšťací kohút

so sítkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie sa spustí manuálne.

Na vyprázdňovanie pomocou vidlicového vozíka alebo pri vysoko zaťažení odporúčame samovyklápač.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

olejotesne zvárané	áno
Nosnosť	750 kg
Objem kontajneru	600 l
Dĺžka	1458 mm
Vnútorň rozmer vjazdu Výška	72 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A	327 mm
Sklápacie zaistenie	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Osi vjazdu Rozmer A	194 mm
Vnútorň rozmer vjazdu Šírka	194 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Osi vjazdu Rozmer C	727 mm
Materiál Koleso	TPE
Počet kolies	4
Výpustň kohúťik Prevedenie	výpustň ventil so sitkom
Šírka	855 mm
Veľkosť škatule výška	735 mm
s osami vjazdu	áno
Výška	1099 mm
Veľkosť škatule dĺžka	1321 mm
Ø kolesa	200 mm
Veľkosť škatule šírka	794 mm
Zalievanie hrán výška s kolieskami	843 mm
Osi vjazdu Rozmer D	72 mm
Sklápací mechanizmus	rucné
Lano	nie
Hmotnosť	95 kg
Farba	svetlosivá RAL 7035
Norma	EN 1757-3

Druh produktu

Vyklápacia nádoba