

**Nožnicový vidlicový zdvižný vozík, Nosnosť: 1000kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919916 1000
GTIN	4017976068152
Trieda položky	96D

Popis**Prevedenie:**

Rám a vidlice v beztorznej škrupinovej konštrukcii.

Hydraulické ručné čerpadlo uložené bez potreby údržby. Stabilné oceľové rúrkové oje s protílahlým ložiskom na tlačenie.

Popis:

Rozsah zdvihu 85 – 800 mm.

Vidlicové kolieska z polyuretánu Ø 80 × 50 mm.

Otočné kolieska z polyuretánu Ø 180 × 50 mm.

Povrchová úprava farby:

Žltá/čierna **prášková farba**.

Technický opis

Šírka vidlíc	160 mm
Hmotnosť	110 kg
Dĺžka	1540 mm
Riadiace kladky Ø	180×50 mm

Šírka	540 mm
Vidlicové kolieska Ø	80×50 mm
Materiál vidlicové kladky	Polyuretán
Materiál Riadiace kladky	Polyuretán
Oblasť zdvihu	85 - 800 mm
Dĺžka vidlíc	1165 mm
Nosnosť	1000 kg
Druh produktu	Nožnicový zdvíhací vozík