

Garant**DNMG 150608, Typ: HB730-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	UNI
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	XUM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Typ	HB730-1
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	Nano-PVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie