

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261352 8/05
GTIN	4045197941558
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A08F SVVCR/L05
Veľkosť doštičiek	5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Odsadenie stredu L ₃	5,5 mm
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	72,5 Stupeň VC.. 0501..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10,2 mm
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Úžitková hĺbka T	3,5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200