

Garant**WNMG 080408, Typ: HB730-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Lamač triesok	XUM
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB730-1
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	Nano-PVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie