

Garant**VC.T 070204, Typ: HB7125-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Trieda položky	211

Technický opis

Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VF
Typ	HB7125-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 180 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 070204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie